



ACCESORIOS SERIE MEDIKA - MEDIKA PT & MEDIKA 2T

MODELO APLICABLE	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA
Para modelos 100,140-280 2T-300-600 2T de 40X49cm Para modelos 170-200-250-400-400 2T-800 2T de 46X45.5 Para modelo 500-1000 2T de 56x55cm Para modelos 700-700 PT-1500 2T de 56X65cm	Rejilla acero plastificado	Rejillas de acero plastificado atoxico (resistente a la corrosión y a la herrumbre) soportadas por clips de plástica, regulables en altura y fácilmente extraíbles.	
Para modelos 170-200-250-400-400 2T-800 2T de 46X45.5cm Para modelos 700 de 56x65cm	Rejilla acero Inoxidable	Rejillas de acero inoxidable (resistente a la corrosión y a la herrumbre) soportadas por clips de plástica, regulables en altura y fácilmente extraíbles	
Para modelos 100-140-280 2T de 10x45x7.5cm Para modelos 170-200-250-400-400 2T y 800 2T de 11.8x40x7.5cm Para modelos 300-600 2T de 10x40x7.5cm Para modelos 500-500 2T-1000 2T de 15x50x7.5cm Para modelos 700-1500-1500 2T de 15.4x60x7.5cm	Cajón de aluminio con divisores	Cajón de aluminio y acero sobre guías telescópicas ajustables en altura, con base de malla de acero pintado y separadores ajustables de polipropileno. Frontal con manilla ergonómico en aluminio	



55 6709 6868 / 55 6709 9766



Tel: (55) 2647 3927 / 1543 0499



info@gugaequiposyservicios.com.mx



www.gugaequiposyservicios.com.mx



Tultitlán Edo. de México





GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

Para modelos 100-140-280 y 280 2T de 33x45x7cm Para modelos 170-200-250-400-400 2T y 800 2T de 39x40x7.5cm Para modelos de 500-500 2T y 1000 2T de 49x50x7.5cm Para modelo 300-600 2T de 33x40x7.5cm Para modelos 700-1500 de 49x60x7.5cm	Cajón de aluminio sin divisores	Cajón de aluminio y acero sobre guías telescópicas ajustables en altura, con base de malla de acero pintado y sin separadores ajustables de polipropileno. Frontal con manilla ergonómico en aluminio	
Para modelo 170-200-250-400-400 2T-800 2T de 43,5x40,5x6,2h Para modelo 1500-1500 2T de 53.8x60.5x6.2cm	Cajón de alambre de acero inoxidable	Cajón de alambre de acero inox sobre guías telescópicas	
Para modelo 700-1500 y 1500 2T de 53.8x63x14.8cm	Cesta de acero inoxidable	Cesta de acero inoxidable fácil de extraer y ajustable en altura	
Para modelo 170-200-250-400-400 2T y 800 2T de 46x45cm Para modelo 700-1500 2T de 57x65cm	Rejilla de acero inoxidable perforada	Rejilla de acero inoxidable perforada (resistente a la corrosión y a la herrumbre) soportadas por guías, regulables en altura	
Para modelo 170-200-250-400-700-400 2T-800 2T-1500 2T de 100mm	Cajón con cerradura para narcóticos	Cajón con cerradura para protección de narcóticos y medicamentos farmacéuticos	
Para modelos 170-200-250-400 de 14x42x15cm Para modelos 500-700-1500-700 PT de 14x50x15cm Para modelos 400 2T-800 2T-1000 2T y 1500 2T de 14x42x15cm o 14x50x15cm	Rack de alambre de acero inoxidable	Máximo 3 racks por cada rejilla	



55 6709 6868 / 55 6709 9766



Tel: (55) 2647 3927 / 1543 0499



info@gugaequiposyservicios.com.mx



www.gugaequiposyservicios.com.mx



Tultitlán Edo. de México





GUGA

EQUIPOS Y SERVICIOS



Fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

Para modelos 100-140-280 2T de 65mm	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelos 170-200-250-400-400 2T-800 2T de 100mm Para modelo 1500	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelo 500-700-1000 2T- de 70mm Para modelo 1500 2T	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelos 100-140 de 15mm	Ruedas pequeñas unidireccionales	N. 4 rueditas unidireccionales con nr. 2 pies frontales ajustables en altura para garantizar la máxima estabilidad.	
Para modelos 100-140-170-200-250-300-400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Toma interna de alimentación (Socket)	Toma interna de alimentación para otros dispositivos	
Para modelos 100-140-170-200-250-300-400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Puerto con tapón	Puerto mm 35 con tapón	
Para modelos 100-140-170-200-250-300- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Puerto 15 mm	Puerto de 15 mm	



55 6709 6868 / 55 6709 9766



Tel: (55) 2647 3927 / 1543 0499



info@gugaequiposyservicios.com.mx



www.gugaequiposyservicios.com.mx



Tultitlán Edo. de México






Para modelos 100-140-170-200-250-300- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Sonda de humedad	Para controlar y registrar los valores de humedad del compartimiento.	
Para modelos 100-140-170-200-250-300- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Sonda PT100	Sonda PT100 con contactos libres para la conexión a sistemas de monitorización externos	
Para modelos 100-140-170-200-250-300- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Opciones de voltaje -115V/1~/60Hz - 220V/1~/ 60Hz	El frigorífico tiene fusibles de seguridad sea en la fase sea en el neutro como protección contra descargas eléctricas, cortocircuitos y sobre corrientes, de fácil acceso en su parte frontal.	
Para modelos 100-140-170-200-250-300- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Estabilizador de Red	Estabilizador de red 8A 1920VA 230V 50-60Hz	
Para modelos 100-140-170-200-250-300-400-500-700-1500 Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Frontal de plexiglás para cajones	Panel frontal de cajón de plexiglás, altura 83 mm, para reducir el flujo de aire frío	
Para modelos 100-140-170-200-250- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Gateway IOT	Gateway IOT para conectarse al servicio FIOCCHETTI COLD EYES.	





Para modelos 100-140-170-200-250- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Sistema de monitoreo FIOCCHETTI LAN SUPERVISOR	Sistema de monitoreo que permite controlar uno o más refrigeradores visualizando tanto lo que está ocurriendo como la historia	
Para modelos 100-140-170-200-250- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Alarma por apagón	Batería de respaldo para alarma de apagón: no. 8 baterías NiMh recargables tipo AA que pueden ser sustituidas muy fácilmente por el usuario.	
Para modelos 100-140-170-200-250- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Caja de borne externa para ECT-F TOUCH	Caja de borne externa con contactos limpios, para señalar a distancia las alarmas, y puerto Ethernet RJ45.	
Para modelos 100-140-170-200-250- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Cerradura electrónica	La puerta se abre tocando el icono con llave en la pantalla. Esta función puede ser protegida con contraseña para evitar el acceso a usuarios no autorizado	
Para modelo 300	Cerradura mecánica	Cerradura mecánica con llave	
Para modelos 100-140-170-200-250- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	DMLP touch digital monitor	Sistema de alarma, monitoreo y registro de datos con sonda independiente tipo PT100 en clase A + y muestreo cada 30 Seg.	





Para modelos 100-140-170-200-250- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Sonda para la simulación del producto	PT100 para la simulación de temperatura del producto	
Para modelos 100-140-170-200-250- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	MODULO GSM	Módulo opcional que permite enviar SMS personalizados de avisos, alarmas, averías a diferentes números de teléfono	
Para modelos 100-140-170-200-250- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	MODULO WI-FI	Accesorio para el monitoreo, la conexión y el control del equipo a distancia.	
Para modelos 100-140-170-200-250- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Modulo convertidor 4-20mA	Este módulo permite conectarse, respetando la polaridad, a un sistema de adquisición externo equipado con entrada 4-20mA. A través de estas salidas será posible convertir el valor de temperatura detectado por la sonda del controlador ECT-F TOUCH o por el DMLP Digital Monitor en una señal de corriente	
Para modelos 100-140-170-200-250-300- 400-500-700-1500-700PT Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T-600 2T- 800 2T-1000 2T-1500 2T	Jaula de madera sobre paleta de madera	Jaula de madera sobre paleta de madera	

