



ACCESORIOS SERIES PLASMA-SUPERARTIC & PLASMA-SUPERARTIC 2T

MODELO APLICABLE	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA
Para modelos 250-400 de 47x60cm Para modelo 700-700 2T de 56x65cm	Rejilla acero plastificado	Rejillas de acero plastificado atoxico (resistente a la corrosión y a la herrumbre) soportadas por clips de plástica, regulables en altura y fácilmente extraíbles.	
Para modelos 250-400- de 12x55x7,5cm Para modelo 700 de 14,9x60x7,5cm Para modelo 700 2T de 15,4x60x7,5cm	Cajón de aluminio con divisores	Cajón de aluminio y acero sobre guías telescópicas ajustables en altura, con base de malla de acero pintado y separadores ajustables de polipropileno. Frontal con manilla ergonómico en aluminio	
Para modelos 250-400- de 39x55x7,5h Para modelo 700 de 14,9x60x7,5cm Para modelo 700 2T de 49x60x7,5h	Cajón de aluminio sin divisores	Cajón de aluminio y acero sobre guías telescópicas ajustables en altura, con base de malla de acero pintado y sin separadores ajustables de polipropileno. Frontal con manilla ergonómico en aluminio	
Para modelos 700-700 2T de 53,8x63x14,8h	Cesta de acero inoxidable	Cesta de acero inoxidable fácil de extraer y ajustable en altura	



55 6709 6868 / 55 6709 9766



Tel: (55) 2647 3927 / 1543 0499



info@gugaequiposyservicios.com.mx



www.gugaequiposyservicios.com.mx



Tultitlán Edo. de México





Para modelo 700 de 57x65cm	Rejilla de acero inoxidable perforada	Rejilla de acero inoxidable perforada (resistente a la corrosión y a la herrumbre) soportadas por guías, regulables en altura	
Para modelos 250-400-700-700 2T	Cajón con cerradura para narcóticos	Cajón con cerradura para protección de narcóticos y medicamentos farmacéuticos	
Para modelos 250-400-700 2T de 14x45x15H o 14x50x15H Para modelo 700 de 14x50x15H	Rack de alambre de acero inoxidable	Máximo 3 racks por cada rejilla	
Para modelos 250-400 de 100mm	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelo 700 y 700 2T	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelos 250-400-700-700 2T	Puerto con tapón	Puerto mm 35 con tapón	
Para modelos 250-400-700-700 2T	Puerto 15 mm	Puerto de 15 mm	







GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

Para modelos 250-400-700-700 2T	Sonda PT100	Sonda PT100 con contactos libres para la conexión a sistemas de monitorización externos	
Para modelos 700-700 2T	Cubeta para la evaporación del condensado	Cubeta para la evaporación del condensado	
Para modelos 250-400-700-700 2T	Opciones de voltaje - 115V/1~/60Hz - 220V/1~/ 60Hz	El frigorífico tiene fusibles de seguridad sea en la fase sea en el neutro como protección contra descargas eléctricas, cortocircuitos y sobre corrientes, de fácil acceso en su parte frontal.	
Para modelos 250-400-700-700 2T	Estabilizador de Red	Estabilizador de red 8A 1920VA 230V 50-60Hz	
Para modelos 250-400-700-700 2T	Frontal de plexiglás para cajones	Panel frontal de cajón de plexiglás, altura 83 mm, para reducir el flujo de aire frío	
Para modelos 250-400-700-700 2T	Gateway IOT	Gateway IOT para conectarse al servicio FIOCCHETTI COLD EYES.	
Para modelos 250-400-700-700 2T	Sistema de monitoreo FIOCCHETTI LAN SUPERVISOR	Sistema de monitoreo que permite controlar uno o más refrigeradores visualizando tanto lo que está ocurriendo como la historia	



55 6709 6868 / 55 6709 9766



Tel: (55) 2647 3927 / 1543 0499



info@gugaequiposyservicios.com.mx



www.gugaequiposyservicios.com.mx



Tultitlán Edo. de México





Para modelo 250	Caja de borne externa para ECT-F TOUCH	Caja de borne externa con contactos limpios, para señalar a distancia las alarmas, y puerto Ethernet RJ45.	
Para modelos 250-400-700-700 2T	MODULO GSM	Módulo opcional que permite enviar SMS personalizados de avisos, alarmas, averías a diferentes números de teléfono	
Para modelos 250-400-700-700 2T	MODULO WI-FI	Accesorio para el monitoreo, la conexión y el control del equipo a distancia.	
Para modelos 250-400-700-700 2T	Modulo convertidor 4-20mA	Este módulo permite conectarse, respetando la polaridad, a un sistema de adquisición externo equipado con entrada 4-20mA. A través de estas salidas será posible convertir el valor de temperatura detectado por la sonda del controlador ECT-F TOUCH o por el DMLP Digital Monitor en una señal de corriente	
Para modelos 250-400-700-700 2T	Jaula de madera sobre paleta de madera	Jaula de madera sobre paleta de madera	

